

Антенна приемная с плоским электродом



Назначение

Антенна приемная с плоскими электродами предназначена для передачи стимулирующего сигнала от блока генератора «НейСи-3М», через передающую антенну на четыре или восемь электродов.

Особенности

- Антенна работает в двухканальном режиме.
- Элластичность электрода позволяет обеспечить контакт между плоским контактом и иннервируемой тканью.
- Малая толщина электрода 0,6 мм, способствует легкости установки импланта.
- Не требует источника питания.
- Имеет неограниченный рабочий ресурс.
- Миниатюрные размеры имплантируемой приемной антенны (Ø27x7,4мм) позволяют производить имплантацию в различные участки тела пациента с минимальным косметическим дефектом.




Рис 1. Внешний вид
Антенны(восемь электродов)




Рис 2. Внешний вид
Антенны(четыре электрода)

Способ применения

- Антенна устанавливается открытым способом.
- Приемная часть антенны(Ø27мм) устанавливается метками внутрь на глубину не более 10 мм.

Технические характеристики.

Вес, не более, г

20